

Фиксатор резьбы неразъемный термостойкий THERM FIX

10/2025

## ОПИСАНИЕ:

Средство для герметизации и фиксации резьбовых соединений, подверженных высоким температурным нагрузкам и требующих разборки только в случае капитального ремонта.

Препятствует саморазвинчиванию деталей при вибрационных и температурных нагрузках.

## СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Препятствует ослаблению резьбовых соединений
- Надежно фиксирует резьбовые соединения до 20 мм, шпилька ГБЦ и коленвала, соединения коробки передач и корзины сцепления
- Полимеризуется в зазорах резьбы без доступа воздуха за 30 минут
- Окончательную прочность набирает через 24 часа при температуре не менее +18°C
- Устойчив к воздействию окружающей среды, воды, солей, антифриза, любого топлива и газа
- Температурный диапазон эксплуатации отремонтированного изделия от -60 до +250°C
- Момент откручивания на незатянутой винтовой паре – до 35 Нм

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: вязкая жидкость красного цвета

Запах: нейтральный

Температура замерзания: 0°C

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется на любых резьбовых соединениях из черных металлов.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначен только для изделий из черных металлов. Перед применением тщательно встряхнуть флакон.

1. Очистить резьбу от ржавчины, масла и грязи.
2. Обезжирить и тщательно просушить витки резьбы.
3. Нанести небольшое количество состава на резьбу и распределить по всей поверхности.
4. Произвести окончательную затяжку соединения.
5. Фиксатор затвердевает за 20 минут, окончательную прочность набирает через 24 часа при температуре не менее +18°C.

6. При невозможности демонтажа необходимо нагреть соединение до 250 – 900°C при помощи промышленного фена или паяльной лампы.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно. Не допускать попадания внутрь организма. При попадании на кожу вызывает раздражение, в случае попадания промыть большим количеством воды. Беречь от детей. Срок годности 36 месяцев. Хранить в заводской упаковке при температуре ±30°C.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

## ФАСОВКИ:

9 ml блистер Art. Ln1732

50 ml HDPE флакон Art. Ln3732



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LAVR LLC / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 [звонок по России бесплатный].  
www.lavr.ru